

Rücklaufverschraubungen für Heizkörper

Datenblatt
0951DE 04/2019



R16



R17

Rücklaufverschraubungen für Heizkörper, Eckform oder Durchgangsform, Messing verchromt oder Messing,

➤ Ausführungen und Artikelnummern

BAUREIHE	ARTIKELNUMMER	ANSCHLÜSSE	OBERFLÄCHE	TYP
R16	R16X002	3/8" x 3/8"	verchromt	Eckform
	R16X003	1/2" x 1/2"		
	R16Y002	3/8" x 3/8"	Messing	
	R16Y003	1/2" x 1/2"		
R17	R17X002	3/8" x 3/8"	verchromt	Durchgangsform
	R17X003	1/2" x 1/2"		
	R17Y003	1/2" x 1/2"	Messing	

Technische Daten


Leistungsdaten

- Geeignet für Wasser bzw. Wasser/Glykologemische (Glykolanteil max. 30 %)
- Temperaturbereich: 5 – 110 °C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar

Druckverlust

R16X002, R16Y002 (3/8")


Kv - Diagramm



Anzahl Umdrehungen zum Öffnen der Rücklaufverschraubung aus vollständig geschlossener Stellung					
Anzahl Umdrehungen	0,5	1	2	4	vollständig geöffnet
Kv	0,26	0,45	0,70	1,22	1,34

R17X002 (3/8")

Kv - Diagramm




Anzahl Umdrehungen zum Öffnen der Rücklaufverschraubung aus vollständig geschlossener Stellung					
Anzahl Umdrehungen	0,5	1	2	4	vollständig geöffnet
Kv	0,24	0,37	0,63	0,88	0,96

Material

- Körper, Tülle und Mutter: EN 12165 Messing CW617N
- Kappe: UNI EN 12164 Messing CW614N
- Dichtungen: PTFE

R16X003, R16Y003 (1/2")


Kv - Diagramm



Anzahl Umdrehungen zum Öffnen der Rücklaufverschraubung aus vollständig geschlossener Stellung					
Anzahl Umdrehungen	0,5	1	2	4	vollständig geöffnet
Kv	0,35	0,57	0,70	1,56	2,5


R17X003, R17Y003 (1/2")

Kv - Diagramm




Anzahl Umdrehungen zum Öffnen der Rücklaufverschraubung aus vollständig geschlossener Stellung					
Anzahl Umdrehungen	0,5	1	2	4	vollständig geöffnet
Kv	0,37	0,51	0,70	1,13	1,55

R16



ARTIKELNUMMER	G x B	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	Y [mm]	W [mm]
R16X002 R16Y002	3/8" x 3/8"	35	47	18	21	59	19	27
R16X003 R16Y003	1/2" x 1/2"	41	52	21	25	66	22	30

R17



ARTIKELNUMMER	G x B	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	Y [mm]	W [mm]
R17X002	3/8" x 3/8"	38	48	15	21	68	19	27
R17X003 R17Y003	1/2" x 1/2"	45	50	17	25	74	22	30

⚠ Sicherheitshinweise Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts sind durch qualifizierte Fachkräfte entsprechend den geltenden Gesetzen und Normen durchzuführen. Durch das Installationspersonal sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung zu ergreifen. Die Giacomini GmbH. übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

♻ Entsorgung der Verpackung: Kartons: Papier-Recycling Kunststoffsäcke und Luftpolsterfolie: Kunststoff-Recycling

ℹ Weitere Informationen erhalten Sie auf www.giacomini.de oder über unseren technischen Kundendienst. Das vorliegende Dokument enthält lediglich allgemeine Angaben. Die Giacomini GmbH behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen am vorliegenden Dokument aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht zur strengen Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen.

♻ Entsorgung des Produkts Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Mit der Entsorgung des Produkts ist ein einschlägiger Fachbetrieb zu beauftragen.